

Вакуумен смукател ESG-60

Номер на част: 189177

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Диаметър на смукателната чаша с държач	60 mm
Монтажно положение	вертикално
Конструктивна структура	Връзка за вакуум горе Връзка за вакуум отстрани с компенсатор на височина с дълъг компенсатор на височина
Присвояване държач за смукателна чаша	Размер 5
Форма на смукателната чаша с държач	кръгъл екстра дълбок Кръгъл, плосък кръгла дълбока
Работен флуид	атмосферен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:--]
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Температура на околната среда	-30 °C...200 °C
Връзка за вакуум	G1/8 G1/4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на смукателната чаша с държач	FPM NBR PUR VMQ (силикон) Vulkollan®