

## Държач за вакуумен смукател ESH-NA-6-G

Номер на част: 189202

FESTO



### Техническа информация

| Характеристика                        | Стойност                                                                            |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Номинален диаметър                    | 10 mm                                                                               |
| Обем                                  | 7.234 cm <sup>3</sup>                                                               |
| Монтажно положение                    | произволно                                                                          |
| Конструктивна структура               | Връзка за вакуум горе                                                               |
| Присвояване държач за смукателна чаша | Размер 6                                                                            |
| Работен флуид                         | атмосферен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:...]                                  |
| Клас на устойчивост на корозия KBK    | 1 - ниска опасност от корозия                                                       |
| Сертификат за LABS                    | VDMA24364-A1-L                                                                      |
| Температура на околната среда         | -10 °C...60 °C                                                                      |
| Тегло на продукта                     | 200 g                                                                               |
| Начин на закрепване                   | с контра-гайка                                                                      |
| Закрепване смукателна чаша с държач   | M20x2                                                                               |
| Връзка за вакуум                      | G1/4                                                                                |
| Указание за материала                 | Съответствие с RoHS                                                                 |
| Материал на държача                   | Алуминий<br>Месинг, никелиран<br>РОМ<br>Подобрена стомана<br>високолегирана стомана |