

Държач за вакуумен смукател ESH-HD-6-G

Номер на част: 189242

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Компенсатор на височина държач за смукателна чаша	20 mm
Номинален диаметър	10 mm
Обем	13.171 cm ³
Монтажно положение	вертикално
Конструктивна структура	Връзка за вакуум отстрани с компенсатор на височина
Присвояване държач за смукателна чаша	Размер 6
Работен флуид	атмосферен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-A1-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	472 g
Начин на закрепване	с контра-гайка
Закрепване смукателна чаша с държач	M20x2
Връзка за вакуум	G1/4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на държача	Алуминий Месинг, никелиран РОМ Подобрена стомана високолегирана стомана