

Вакуумен засмуквател ESS-2-SS

Номер на част: 189266

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Мин. радиус на заготовката	10 mm
Номинален диаметър	0.6 mm
Диаметър на смукателната чаша с държач	2 mm
Обем на смукателната чаша с държач	0.002 cm ³
Годност за импулс за изхвърляне	4 бар
Присъединителна позиция	горно
Монтажно положение	произволно
Присвояване държач за смукателна чаша	Размер 1
Форма на смукателната чаша с държач	Кръгъл, плосък
Работно налягане	-95 kPa...0 kPa -0.95 бар...0 бар -13.775 psi...0 psi
Номинално работно налягане	-70 kPa -0.7 бар -10.15 psi
Работен флуид	атмосферен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:::]
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Температура на околната среда	-30 °C...180 °C
Сила на задържане при номинално работно налягане	0.1 Б
Напънна сила при номинално работно налягане	0.5 Б
Тегло на продукта	0.1 g
Начин на закрепване	чрез връзка за вакуум
Връзка за вакуум	Външен диаметър 3 mm
Цвят	прозрачен
Твърдост по Шор	50 +/- 5
Материал резбова шийка	Месинг, никелиран
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на смукателната чаша с държач	VMQ (силикон)