

Вакуумен засмуквател ESS-80-SU

Номер на част: 189319

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Мин. радиус на заготовката	400 mm
Номинален диаметър	6 mm
Диаметър на смукателната чаша с държач	80 mm
Обем на смукателната чаша с държач	19.312 cm ³
Присъединителна позиция	горно
Монтажно положение	произволно
Присвояване държач за смукателна чаша	Размер 5
Форма на смукателната чаша с държач	Кръгъл, плосък
Работно налягане	-95 kPa...0 kPa -0.95 бар...0 бар -13.775 psi...0 psi
Номинално работно налягане	-70 kPa -0.7 бар -10.15 psi
Работен флуид	атмосферен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Температура на околната среда	-20 °C...60 °C
Сила на задържане при номинално работно налягане	309.7 Б
Напречна сила при номинално работно налягане	295 Б
Тегло на продукта	133 g
Начин на закрепване	чрез връзка за вакуум
Връзка за вакуум	M10
Цвят	син
Твърдост по Шор	60 +/- 5
Материал резбова шийка	POM Стомана, с никелово покритие Стомана, поцинкована и хромирана
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на смукателната чаша с държач	PUR