

Вакуумен засмуквател ESS-10-CN

Номер на част: 189398

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Компенсатор на височина смукателна чаша с държач	3.3 mm
Мин. радиус на заготовката	25 mm
Номинален диаметър	2 mm
Диаметър на смукателната чаша с държач	10 mm
Обем на смукателната чаша с държач	0.29 cm ³
Присъединителна позиция	горно
Монтажно положение	произволно
Присвояване държач за смукателна чаша	Размер 3
Форма на смукателната чаша с държач	кръгъл силфон 3,5-кратен
Работно налягане	-95 kPa...0 kPa -0.95 бар...0 бар -13.775 psi...0 psi
Номинално работно налягане	-70 kPa -0.7 бар -10.15 psi
Работен флуид	атмосферен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:::]
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-A1-L
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Температура на околната среда	-10 °C...70 °C
Сила на задържане при номинално работно налягане	3.9 Б
Напречна сила при номинално работно налягане	1.5 Б
Тегло на продукта	1.6 g
Начин на закрепване	чрез връзка за вакуум
Връзка за вакуум	M4
Цвят	черен
Твърдост по Шор	50 +/- 5
Материал резбова шийка	Месинг, никелиран
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на смукателната чаша с държач	NBR