

Догонващ съединител FLSR-40-L

Номер на част: 19037

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	40
Посока на въртене	Ляв ход
Монтажно положение	произволно
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Теоретичен въртящ момент при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	20.03 Nm
Тегло на продукта	1820 g
Материал на тялото	Лят алуминий
Материал на втулката	Циментируема стомана
Материал на вала	Циментируема стомана