

Съединител
QSMK-10-32-UNF-1/4-U
Номер на част: 190707

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Mini
Номинален диаметър	1.7 mm
Вид на уплътнението на резбовата шийка	Пръстен уплътнителен
Монтажно положение	произволно
Конструкция	права форма
Размер на опаковката	1
Конструктивна структура	Push-pull принцип
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 бар...10 бар -13.775 psi...145 psi
Морска класификация	вж. сертификата
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Макс. въртящ момент на затягане	1.5 Nm
Тегло на продукта	15 g
Начин на закрепване	Външен шестостен 7/16
Пневматична връзка 1	Външна резба 10-32 UNF-2A
Пневматична връзка 2	за шлаух с външен Ø 1/4"
Температура на околната среда по Фаренхайт	14 AF...140 AF
Цвят на освобождаващия пръстен	сив
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Месинг никелово покритие
Материал на освобождаващия пръстен	POM
Материал уплътнение на шлаух	NBR
Материал на сегмента скоба за шлаух	високолегирана стомана, неръждаема