

# T-съединител QSTF-1/4-3/8-U

Номер на част: 190829

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                               | Стойност                                                          |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Размер                                       | Стандартно                                                        |
| Номинален диаметър                           | 6.5 mm                                                            |
| Вид на уплътнението на резбовата шийка       | Покритие                                                          |
| Монтажно положение                           | произволно                                                        |
| Конструкция                                  | L-форма, допълнителна връзка вътрешна резба по дължината          |
| Размер на опаковката                         | 1                                                                 |
| Конструктивна структура                      | Push-pull принцип                                                 |
| Работно налягане пълен температурен диапазон | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 бар...10 бар<br>-13.775 psi...145 psi |
| Морска класификация                          | вж. сертификата                                                   |
| Работен флуид                                | Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                  |
| Указание за работен/управляващ флуид         | Възможна работа в омаслено състояние                              |
| Клас на устойчивост на корозия KBK           | 1 - ниска опасност от корозия                                     |
| Сертификат за LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| Температура на околната среда                | -10 °C...60 °C                                                    |
| Макс. въртящ момент на затягане              | 14 Nm                                                             |
| Тегло на продукта                            | 43 g                                                              |
| Брой изводи                                  | 2                                                                 |
| Брой на хранящите проводници                 | 1                                                                 |
| Начин на закрепване                          | Външен шестостен 11/16                                            |
| Пневматична връзка 1                         | Външна резба 1/4 NPT                                              |
| Пневматична връзка 2                         | Вътрешна резба 1/4 NPT<br>за шлаух с външен Ø 3/8"                |
| Температура на околната среда по Фаренхайт   | 14 AF...140 AF                                                    |
| Цвят на освобождаващия пръстен               | сив                                                               |
| Указание за материала                        | Съответствие с RoHS                                               |
| Материал на тялото                           | PBT                                                               |
| Материал на освобождаващия пръстен           | POM                                                               |
| Материал уплътнение на шлаух                 | NBR                                                               |
| Материал на сегмента скоба за шлаух          | високолегирана стомана, неръждаема                                |