

## Обратен клапан H-QSM-5/32-U

Номер на част: 190841

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                              | Стойност                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Функция на разпределител                                    | Възвратна функция                                                        |
| Пневматична връзка 1                                        | QS-5/32                                                                  |
| Пневматична връзка 2                                        | QS-5/32                                                                  |
| Начин на закрепване                                         | Вграждане проводник                                                      |
| Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343) | 139 l/min                                                                |
| Работно налягане                                            | -1 бар...10 бар                                                          |
| Температура на околната среда                               | 0 °C...60 °C                                                             |
| Материал на тялото                                          | Алуминий                                                                 |
| Работен флуид                                               | Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                          |
| Мин. диференциално налягане отваряне                        | 0.1 бар                                                                  |
| Мин. диференциално налягане затваряне                       | 0.2 бар                                                                  |
| Указание за работен/управляващ флуид                        | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа) |
| Сертификат за LABS                                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                        |
| Тегло на продукта                                           | 5.3 g                                                                    |
| Указание за материала                                       | Съответствие с RoHS                                                      |