

Обратен клапан
HB-10-32-UNF-QSM-5/32-U
Номер на част: 190857

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	Възвратна функция
Пневматична връзка 1	QS-5/32
Пневматична връзка 2	10-32 UNF-2A
Начин на закрепване	завинтване
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	145 l/min
Работно налягане	-1 бар...10 бар
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Материал на тялото	Месинг
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Мин. диференциално налягане отваряне	0.1 бар
Мин. диференциално налягане затваряне	0.2 бар
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Тегло на продукта	7.2 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS