

Адаптор комплект DHAA-D-H2-25-Q11-32

Номер на част: 1909212

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Начин на закрепване	с отвор и винт с центрираща втулка
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на адапторната плоча	Алуминий анодиран
Материал на винтовете	Стомана поцинковани
Материал центриращи щифтове	Стомана