

Вакуумна чашка ESV-50-SF

Номер на част: 190997

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Мин. радиус на заготовката	330 mm
Диаметър на смукателната чаша с държач	50 mm
Обем на смукателната чаша с държач	2.387 cm ³
Присъединителна позиция	горно
Монтажно положение	произволно
Форма на смукателната чаша с държач	Кръгъл, плосък
Работно налягане	-95 kPa...0 kPa -0.95 бар...0 бар -13.775 psi...0 psi
Номинално работно налягане	-70 kPa -0.7 бар -10.15 psi
Работен флуид	атмосферен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:...]
Сертификат за LABS	VDMA24364-A1-L
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Температура на околната среда	-10 °C...200 °C
Сила на задържане при номинално работно налягане	105 Б
Тегло на продукта	11.2 g
Цвят	сив
Твърдост по Шор	60 +/- 5
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на смукателната чаша с държач	FPM