


Вакуумна чашка ESV-40-BU

Номер на част: 191061

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Компенсатор на височина смукателна чаша с държач	9.5 mm
Мин. радиус на заготовката	90 mm
Диаметър на смукателната чаша с държач	40 mm
Обем на смукателната чаша с държач	11.699 cm ³
Присъединителна позиция	горно
Монтажно положение	произволно
Форма на смукателната чаша с държач	кръгъл силфон 1,5
Работно налягане	-95 kPa...0 kPa -0.95 бар...0 бар -13.775 psi...0 psi
Номинално работно налягане	-70 kPa -0.7 бар -10.15 psi
Работен флуид	атмосферен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Температура на околната среда	-20 °C...60 °C
Сила на задържане при номинално работно налягане	52.3 Б
Тегло на продукта	9.8 g
Цвят	син
Твърдост по Шор	60 +/- 5
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на смукателната чаша с държач	PUR