

# Вакуумна чашка ESV-40-BS

Номер на част: 191062

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                   | Стойност                                                    |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Компенсатор на височина смукателна чаша с държач | 9.5 mm                                                      |
| Мин. радиус на заготовката                       | 90 mm                                                       |
| Диаметър на смукателната чаша с държач           | 40 mm                                                       |
| Обем на смукателната чаша с държач               | 11.699 cm <sup>3</sup>                                      |
| Присъединителна позиция                          | горно                                                       |
| Монтажно положение                               | произволно                                                  |
| Форма на смукателната чаша с държач              | кръгъл силфон 1,5                                           |
| Работно налягане                                 | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 бар...0 бар<br>-13.775 psi...0 psi |
| Номинално работно налягане                       | -70 kPa<br>-0.7 бар<br>-10.15 psi                           |
| Работен флуид                                    | атмосферен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]          |
| Сертификат за LABS                               | VDMA24364 зона III                                          |
| Годност за хранителни продукти                   | вж. Разширена информация за материала                       |
| Температура на околната среда                    | -30 °C...180 °C                                             |
| Сила на задържане при номинално работно налягане | 52.3 Б                                                      |
| Тегло на продукта                                | 9.8 g                                                       |
| Цвят                                             | прозрачен                                                   |
| Твърдост по Шор                                  | 50 +/- 5                                                    |
| Указание за материала                            | Съответствие с RoHS                                         |
| Материал на смукателната чаша с държач           | VMQ (силикон)                                               |