

# Вакуумна чашка ESV-20-CN

Номер на част: 191071

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                   | Стойност                                                    |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Компенсатор на височина смукателна чаша с държач | 7 mm                                                        |
| Мин. радиус на заготовката                       | 50 mm                                                       |
| Диаметър на смукателната чаша с държач           | 20 mm                                                       |
| Обем на смукателната чаша с държач               | 2.75 cm <sup>3</sup>                                        |
| Присъединителна позиция                          | горно                                                       |
| Монтажно положение                               | произволно                                                  |
| Форма на смукателната чаша с държач              | кръгъл силфон 3,5-кратен                                    |
| Работно налягане                                 | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 бар...0 бар<br>-13.775 psi...0 psi |
| Номинално работно налягане                       | -70 kPa<br>-0.7 бар<br>-10.15 psi                           |
| Работен флуид                                    | атмосферен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]          |
| Сертификат за LABS                               | VDMA24364-A1-L                                              |
| Годност за хранителни продукти                   | вж. Разширена информация за материала                       |
| Температура на околната среда                    | -10 °C...70 °C                                              |
| Сила на задържане при номинално работно налягане | 8.2 Б                                                       |
| Тегло на продукта                                | 2.1 g                                                       |
| Цвят                                             | черен                                                       |
| Твърдост по Шор                                  | 50 +/- 5                                                    |
| Указание за материала                            | Съответствие с RoHS                                         |
| Материал на смукателната чаша с държач           | NBR                                                         |