



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размери Ш x Д x В	19 mm x 90 mm x 65 mm
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на лагера	-25 °C...70 °C
Относителна влажност на въздуха	5 - 95 % без кондензация
Клас защита	IP20 в монтирано състояние
Температура на околната среда	0 °C...50 °C
Тегло на продукта	75 g
Начин на закрепване	Включващ се модул за CMMP-AS...-M3
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Монтажно положение	произволно
Протокол	PROFINET
Комуникационен профил	FNPP
Бодова скорост	10/100 Mbit/s (Full/Half)
Топологии	Звезда Пръстен Линия
Редундантност на флуид	MRP
Задаване на IP адреси	FCT DCP
Bus-интерфейс	2x куплунг RJ45
Минимално време на цикъла	1 мсек
Светодиодни дисплеи	Грешка в Bus Активност Ethernet-комуникация Контрол на Ethernet проводника Системна грешка
Поддръжка на конфигурацията	GSDML
Параметризация	FCT

Характеристика	Стойност
Допълнителни функции	Conformance Class B DCP Съвместимост с IRT LLDP MRP PROFenergy Realtime Class 1 SNMP