

Демпфер YSRW-20-34

Номер на част: 191198

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	20
Ход	34 mm
Демпфериране	саморегулиращо се променлива характеристична крива
Монтажно положение	произволно
Разпознаване на позиция	без
Макс. скорост в момента на удара	3 m/s
Време за нулиране при стайна температура	0.3 s
Време за нулиране при мин. температура на околната среда	1 s
Начин на функциониране	притискащ с едностранно действие
Клас на устойчивост на корозия KVK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...80 °C
Дължина на демпфиране	34 mm
Макс. упорна сила	3000 Б
Макс. консумация на енергия за един ход	70 J
Макс. консумация на енергия на час	100000 J
Макс. остатъчна енергия	0.32 J
Възвратна сила	10 Б
Мин. сила на вмъкване	100 Б
Тегло на продукта	330 g
Диапазон на масата	80 kg
Начин на закрепване	с контра-гайка
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Стомана, поцинкована
Материал на буталния прът	високолегирана стомана