

Светещо уплътнение MF-LD-230AC

Номер на част: 19144

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Индикация за положение на превключване	Светодиод
Начин на закрепване	върху електромагнитен разпределител с централен винт М3
Тегло на продукта	1.6 g
Електрическо присъединяване	Форма В четириъгълна форма MSF
Номинално работно напрежение AC	230 V
Устойчивост на импулсно напрежение	4 kV
Свързване на защитния проводник	налична
Номинална мощност светещо уплътнение	0.33 C
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Клас защита	IP65
Температура на околната среда	-25 °C...85 °C
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно електрическото оборудване
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Степен на замърсяване	3
Материал на тялото	TPE-U(PU)
Цвят	прозрачен