

Щекер
SEA-5GS-11-DUO
Номер на част: 192010

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Въз основа на стандарт	EN 61076-2-101 EN 61984
Начин на закрепване	с резбова втулка
Монтажно положение	произволно
Тегло на продукта	24 g
Електрическо присъединяване	5-полюсно Форма А M12x1 Щекер прав/клема с винт
Диапазон на работното напрежение DC	60 V
Диапазон на работното напрежение AC	60 V
Допустим ток при 40°C	4 A
Устойчивост на импулсно напрежение	1.5 kV
Кабелна връзка	Pg11
Допустим диаметър на кабела	2 x 2,5 - 2,9 mm или 2 x 5 mm
Сечение на връзката	0.14 mm ² ...0.5 mm ²
Клас защита	IP65
Температура на околната среда	-40 °C...85 °C
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно електрическото оборудване
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Степен на замърсяване	3
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Материал на тялото	POLYAMID
Цвят на тялото	черен
Материал на холендровата гайка	POLYAMID
Материал щекерни контакти	Месинг Бял бронз с покритие