



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	40
Монтажно положение	вертикално хоризонтално
Конструктивна структура	Портал
Работно налягане	8 бар
Макс. ускорение, хоризонтално	50 m/s ²
Макс. ускорение, вертикално	30 m/s ²
Макс. скорост, хоризонтална	5 m/s
Макс. скорост, вертикална	4 m/s
Точност при повторение	±0,1 mm
Продължителност на включване	100%
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	в съответствие с Директивата за машините на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за машините
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на лагера	-10 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 90 % без кондензация
Ниво на звуково налягане	74 dB(A)
Клас защита	IP40
Температура на околната среда	10 °C...50 °C
Номинално натоварване при максимална динамика	4 kg
Начин на закрепване	със закрепване с комплект за настройка с канални щифтове
Указание за материала	Съответствие с RoHS