

Пневмоподготвяща единица LFR-3/4-D-DI-MAXI-KF

Номер на част: 192452

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Maxi
Серия	D
Фиксатор на задействането	Въртящ бутон със заключване
Монтажно положение	вертикално +/- 5°
Финост на филтрация	40 µm
Кондензотделител	ръчно завъртащ се
Конструктивна структура	Разклонителен модул Реле за налягане Разпределител Филтър-регулатор с манометър
Макс. количество кондензат	43 cm ³
Защита на обвивката	Предпазна метална чаша
Индикатор за налягане	с манометър
Работно налягане	0.1 MPa...1.6 MPa 1 бар...16 бар 14.5 psi...232 psi
Диапазон на регулиране на налягането	0.05 MPa...1.2 MPa 0.5 бар...12 бар 7.25 psi...174 psi
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	6000 l/min
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:...] Инертни газове
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас за чистота на въздуха на изхода	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Инертни газове
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	3500 g
Начин на закрепване	Вграждане проводник с принадлежности по избор:
Пневматична връзка 1	G3/4
Пневматична връзка 2	G3/4

Характеристика	Стойност
Материал на тялото	Цинкова отливка под налягане
Материал чаша	РС