


Филтър LF-D-5M-MINI-A

Номер на част: 192560

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Mini
Серия	D
Монтажно положение	вертикално +/- 5°
Финост на филтрация	5 µm
Кондензотделител	напълно автоматичен
Конструктивна структура	Синтерован филтър с центробежен сепаратор
Защита на обвивката	Предпазна метална чаша
Работно налягане	2 бар...12 бар
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Инертни газове
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас за чистота на въздуха на изхода	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Инертни газове
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	250 g
Начин на закрепване	Вграждане проводник с принадлежности
Пневматична връзка 1	Присъединителна плоча
Пневматична връзка 2	Присъединителна плоча
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на филтъра	PE
Материал на тялото	Цинкова отливка под налягане
Материал чаша	PC