

Фин филтър LFMB-D-MINI

Номер на част: 192569

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Серия	D
Размер	Mini
Конструктивна структура	Фиброфилтър
Финоста на филтрация	1 µm
Кондензотделител	ръчно завъртащ се
Работно налягане	1 бар...16 бар
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Инертни газове
Клас за чистота на въздуха на изхода	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [5:7:3] Инертни газове
Ефективност на филтъра	99.99 %
Макс. количество кондензат	22 cm ³
Защита на обвивката	Предпазна метална чаша
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	1.5 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Температура на лагера	-10 °C...60 °C
Съдържание на остатъчно масло	0.5 mg/m ³
Начин на закрепване	Вграждане проводник с принадлежности по избор:
Монтажно положение	вертикално +/- 5°
Пневматична връзка 1	Присъединителна плоча
Пневматична връзка 2	Присъединителна плоча
Материал на тялото	Цинкова отливка под налягане
Материал на филтъра	Боросиликатни влакна
Материал чаша	PC
Указание за материала	Съответствие с RoHS