

Куплунг MSSD-F-S-M16

Номер на част: 192746

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Честота на свързване	10
Начин на закрепване	върху електромагнитен разпределител с централен винт М3
Монтажно положение	произволно
Тегло на продукта	35 g
Електрическо присъединяване	3-полюсна Куплунг Форма В
Диаметър на кабела	5.5 mm...8 mm
Номинално сечение на проводника	0.5 mm²...1 mm²
Клас защита	IP67 съгласно IEC 60529
Температура на околната среда	-25 °C...90 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Материал на тялото	POLYAMID
Цвят на тялото	черен