

# Вакуум-генератор VAD-M5

Номер на част: 19293

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                               | Стойност                                                                 |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Номинален вътрешен диаметър на дюза на Лавал | 0.5 mm                                                                   |
| Монтажно положение                           | произволно                                                               |
| Характеристики на ежектора                   | голям вакуум                                                             |
| Конструктивна структура                      | Т-форма                                                                  |
| Работно налягане                             | 0.15 MPa...1 MPa<br>1.5 бар...10 бар<br>21.75 psi...145 psi              |
| Макс. вакуум                                 | 80 %                                                                     |
| Работен флуид                                | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| Указание за работен/управляващ флуид         | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа) |
| Сертификат за LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                        |
| Температура на флуида                        | -20 °C...80 °C                                                           |
| Температура на околната среда                | -20 °C...80 °C                                                           |
| Начин на закрепване                          | с отвор                                                                  |
| Пневматична връзка 1                         | M5                                                                       |
| Пневматична връзка 3                         | M5                                                                       |
| Връзка за вакуум                             | M5                                                                       |
| Материал на тялото                           | Алуминиева отливка под налягане                                          |