

Щекер с кабел KMYZ-4-24-0,5-B

Номер на част: 193690

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Начин на закрепване	върху електромагнитен разпределител с централен винт M2
Монтажно положение	произволно
Тегло на продукта	10 g
Електрическо присъединяване	Куплунг ъглов Кабел четириъгълна форма MSZC
Диапазон на работното напрежение DC	3 V...36 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Допустим ток при 40°C	1 A
Свързване на защитния проводник	не е наличен
Дължина на кабела	0.5 m
Характеристики на проводника	Стандартно
Структура на кабела	2 x 0,35 mm ²
Клас защита	IP40
Температура на околната среда	-10 °C...50 °C
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Материал на кабелната обвивка	PVC
Материал на тялото	POLYAMID
Материал щекерни контакти	Бронз