

Съединител
CQ-1-28H
Номер на част: 194589

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър	23 mm
Вид на уплътнението на резбовата шийка	Пръстен уплътнителен
Монтажно положение	произволно
Размер на опаковката	1
Конструктивна структура	Push-pull принцип
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 бар...7 бар
Зависещо от температурата работно налягане	-0.95 бар...10 бар
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на околната среда	-25 °C...70 °C
Номинален въртящ момент на затягане	62.5 Nm
Допуск за номинален въртящ момент на затягане	± 20 %
Тегло на продукта	200 g
Пневматична връзка 1	Външна резба G1
Пневматична връзка 2	Втулка CQ-28
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Месинг
Материал на освобождаващия пръстен	РОР
Материал на сегмента скоба за шлаух	високолегирана стомана, неръждаема