

Ухо със сферичен лагер CRSGS-M20X1,5

Номер на част: 195585

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	M20x1,5
Въз основа на стандарт	ISO 12240-4
Клас на устойчивост на корозия KBK	3 - висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Металите с повече от 5 % тегловно съдържание на мед, цинк или никел са изключени от употребата. Изключение правят никелът в стоманите, химически никелираните повърхности, платките, проводниците, електрическите щекерни съединители и бобините
Температура на околната среда	-40 °C...150 °C
Макс. капацитет на натоварване	9 kN
Тегло на продукта	464 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на външния пръстен	високолегирана стомана
Материал на тялото	високолегирана стомана
Материал вътрешен пръстен	високолегирана стомана
Материал на гайките	високолегирана стомана