

## Ухо със сферичен лагер CRSGS-M27X2

Номер на част: 195586

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                               | Стойност                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размер                                                       | M27x2                                                                                                                                                                                                                                            |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                           | 3 - висока опасност от корозия                                                                                                                                                                                                                   |
| Сертификат за LABS                                           | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                                                   |
| Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори | Металите с повече от 5 % тегловно съдържание на мед, цинк или никел са изключени от употребата. Изключение правят никелът в стоманите, химически никелираните повърхности, платките, проводниците, електрическите щекерни съединители и бобините |
| Температура на околната среда                                | -40 °C...150 °C                                                                                                                                                                                                                                  |
| Тегло на продукта                                            | 1333 g                                                                                                                                                                                                                                           |
| Указание за материала                                        | Съответствие с RoHS                                                                                                                                                                                                                              |
| Материал на външния пръстен                                  | високолегирана стомана                                                                                                                                                                                                                           |
| Материал на тялото                                           | високолегирана стомана                                                                                                                                                                                                                           |
| Материал вътрешен пръстен                                    | високолегирана стомана                                                                                                                                                                                                                           |
| Материал на гайките                                          | високолегирана стомана                                                                                                                                                                                                                           |