

Флуид сепаратор CQA-28

Номер на част: 196984

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър	20 mm
Монтажно положение	вертикално
Размер на опаковката	1
Конструктивна структура	Push-pull принцип
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 бар...7 бар
Зависещо от температурата работно налягане	-0.95 бар...10 бар
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на флуида	-25 °C...75 °C
Температура на околната среда	-25 °C...70 °C
Тегло на продукта	18 g
Пневматична връзка 1	Втулка CQ-28
Пневматична връзка 2	Втулка CQ-28
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Месинг