

Шлаух PFAN-10X1,5-NT

Номер на част: 197064

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Външен Ø	10 mm
радиус на огъване в зависимост от дебита	140 mm
Вътрешен Ø	7 mm
Мин. радиус на огъване	22 mm
Указание за използване	Шлаух без отпечатване
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 бар...7 бар -13.775 psi...101.5 psi
Зависещо от температурата работно налягане	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 бар...16 бар -13.775 psi...232 psi
Указание относно работното налягане	Вода: макс. 0,6 MPa при 0 - 85 °C Водна пара: 0 - 0,15 MPa, 0 - 1,5 bar, 0 - 22 psi
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода (течна, без лед) Водна пара
Противопожарно изпитване на материала	UL94 V-0
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Категория чистота на помещението	Статично инсталиран елемент, не е възможна ефективна оценка съгласно ISO 14644-1
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала вж. Декларация за съответствие
Указание за температурата на флуида	Водна пара: макс. 120 °C
Температура на околната среда	-20 °C...150 °C
Тегло на продукта по дължина	0.087 kg/m
Пневматична връзка	за щекерна връзка с външен Ø 10 mm
Цвят	естествен
Твърдост по Шор	D 60 +5
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на шлауха	PFA