


Аксиален модул EAMM-A-N48-60G

Номер на част: 1972527

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинална дължина	53.1 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	8000 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас защита	IP40
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Масов инерционен момент	14.5 kgmm ²
Предаваем въртящ момент	12.5 Nm
Тегло на продукта	509 g
Код на интерфейс актуатор	N48
Код на интерфейс мотор In	60G
Указание за материала	Съответствие с RoHS