

Шумозаглушител UO-1/8

Номер на част: 197583

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	Шумозаглушител отворен
Работно налягане	0 МПа...0.8 МПа 0 бар...8 бар
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	5 g
Пневматична връзка	G1/8
Материал на демпферната вложка	PE
Материал резбова шийка	PE
Указание за материала	Съответствие с RoHS