

Спирален шлаух PUN-10X1,5-S-2-BL

Номер на част: 197597

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Работна дължина	2 m
Външен Ø	10 mm
Дължина на блока	0.43 m
Вътрешен Ø	7 mm
Диаметър на намотката	80 mm
Брой намотки	22
Зависещо от температурата работно налягане	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 бар...10 бар -13.775 psi...145 psi
Одобрение	TÜV
Орган, издаващ сертификати	B 013277 0506 00
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-35 °C...60 °C
Тегло на продукта	250 g
Пневматична връзка	за щекерна връзка с външен Ø 10 mm
Цвят	син
Твърдост по Шор	D 52 +/-3
Материал на шлауха	TPE-U(PU)