

## Спирален шлаух PUN-6X1-S-6-SW

Номер на част: 197607

FESTO



### Техническа информация

| Характеристика                             | Стойност                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Работна дължина                            | 6 m                                                                                                                              |
| Външен Ø                                   | 6 mm                                                                                                                             |
| Дължина на блока                           | 1.214 m                                                                                                                          |
| Вътрешен Ø                                 | 4 mm                                                                                                                             |
| Диаметър на намотката                      | 46 mm                                                                                                                            |
| Брой намотки                               | 168                                                                                                                              |
| Зависещо от температурата работно налягане | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 бар...10 бар<br>-13.775 psi...145 psi                                                                |
| Одобрение                                  | TÜV                                                                                                                              |
| Орган, издаващ сертификати                 | B 013277 0506 00                                                                                                                 |
| Работен флуид                              | Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                                                                 |
| Сертификат за LABS                         | VDMA24364-B2-L                                                                                                                   |
| Температура на околната среда              | -35 °C...60 °C                                                                                                                   |
| Тегло на продукта                          | 350 g                                                                                                                            |
| Пневматична връзка                         | за щекерна връзка с външен Ø 6 mm<br>за щекерен нипел с вътрешен Ø 4 mm с холендрова гайка<br>за щекерен нипел с вътрешен Ø 4 mm |
| Цвят                                       | черен                                                                                                                            |
| Твърдост по Шор                            | D 52 +/-3                                                                                                                        |
| Материал на шлауха                         | TPE-U(PU)                                                                                                                        |