

Сдвоен спирален шлаух PUN-12X2-S-1-DUO-BS

Номер на част: 197629

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Работна дължина	1 m
Външен Ø	12 mm
Дължина на блока	0.44 m
Вътрешен Ø	8 mm
Диаметър на намотката	95 mm
Брой намотки	9
Зависещо от температурата работно налягане	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 бар...10 бар -13.775 psi...145 psi
Одобрение	TÜV
Орган, издаващ сертификати	B 013277 0506 00
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-35 °C...60 °C
Тегло на продукта	390 g
Пневматична връзка	за щекерна връзка с външен Ø 12 mm
Цвят	син/черен
Твърдост по Шор	D 52 +/-3
Материал на шлауха	TPE-U(PU)