

Спирален шланг PPS-6-15-1/4-BL

Номер на част: 19797

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Работна дължина	15 m
Външен Ø	7.8 mm
Дължина на блока	0.8 m
Вътрешен Ø	6.2 mm
Диаметър на намотката	75 mm
Брой намотки	86
Зависещо от температурата работно налягане	-0.95 бар...17.2 бар
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-30 °C...80 °C
Номинален въртящ момент на затягане	11 Nm
Допуск за номинален въртящ момент на затягане	± 20 %
Тегло на продукта	500 g
Пневматична връзка 1	Външна резба G1/4
Пневматична връзка 2	Външна резба G1/4
Цвят	син
Материал на присъединителната резба	Месинг
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на осигуряването изкълчване	Стомана поцинкован
Материал на шланга	PA12-P