


## Лагерна опора LBG-40-R3

Номер на част: 2078792

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                               | Стойност                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размер                                                       | 40                                                                                                                                                                                                                                               |
| Монтажно положение                                           | произволно                                                                                                                                                                                                                                       |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                           | 3 - висока опасност от корозия                                                                                                                                                                                                                   |
| Сертификат за LABS                                           | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                                                   |
| Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори | Металите с повече от 5 % тегловно съдържание на мед, цинк или никел са изключени от употребата. Изключение правят никелът в стоманите, химически никелираните повърхности, платките, проводниците, електрическите щекерни съединители и бобините |
| Температура на околната среда                                | -40 °C...150 °C                                                                                                                                                                                                                                  |
| Макс. капацитет на натоварване                               | 1.5 kN                                                                                                                                                                                                                                           |
| Тегло на продукта                                            | 300 g                                                                                                                                                                                                                                            |
| Указание за материала                                        | Съответствие с RoHS                                                                                                                                                                                                                              |
| Материал на държача                                          | високолегирана стомана, неръждаема                                                                                                                                                                                                               |
| Материал болт                                                | високолегирана стомана, неръждаема                                                                                                                                                                                                               |
| Материал на предпазителя                                     | високолегирана стомана, неръждаема                                                                                                                                                                                                               |