


Дросел-обратен клапан GR-3/4

Номер на част: 2103

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	Възвратна функция на дросел
Пневматична връзка 1	G3/4
Пневматична връзка 2	G3/4
Елемент за настройка	Винт накатен
Начин на закрепване	Вграждане преден блок с отвор
Стандартен номинален дебит в посока на дросела	3300 l/min
Стандартен номинален дебит в обратна посока	4800 l/min
Работно налягане	0.3 бар...15 бар
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Материал на тялото	Алуминиева ковка сплав
Взривозащита	Спазване на указанието в сертификата Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Монтажно положение	произволно
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:::]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	938 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS