

## Дросел GRO-1/4

Номер на част: 2109

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                 | Стойност                                                                 |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Функция на разпределител                       | Функция на дросел                                                        |
| Пневматична връзка 1                           | G1/4                                                                     |
| Пневматична връзка 2                           | G1/4                                                                     |
| Елемент за настройка                           | Винт накатен                                                             |
| Начин на закрепване                            | Вграждане проводник                                                      |
| Стандартен номинален дебит в посока на дросела | 350 l/min                                                                |
| Работно налягане                               | 0 бар...10 бар                                                           |
| Температура на околната среда                  | -20 °C...60 °C                                                           |
| Материал на тялото                             | Алуминиева ковка сплав                                                   |
| Монтажно положение                             | произволно                                                               |
| Работен флуид                                  | Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                           |
| Указание за работен/управляващ флуид           | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа) |
| Сертификат за LABS                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                        |
| Температура на флуида                          | -20 °C...60 °C                                                           |
| Тегло на продукта                              | 80 g                                                                     |
| Указание за материала                          | Съответствие с RoHS                                                      |
| Материал на уплътненията                       | NBR                                                                      |
| Материал на регулиращия винт                   | Стомана<br>поцинкован                                                    |