


Дросел-обратен клапан GRR-1/2

Номер на част: 2111

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	Възвратна функция на дросел
Пневматична връзка 1	G1/2
Пневматична връзка 2	G1/2
Елемент за настройка	Лост с ролка
Начин на закрепване	с отвор
Стандартен номинален дебит в посока на дросела	1300 l/min
Стандартен номинален дебит в обратна посока	1250 l/min
Работно налягане	0.3 бар...10 бар
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Материал на тялото	Алуминиева ковка сплав
Монтажно положение	произволно
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	735 g