


Бързоизпускащ клапан SE-3/4

Номер на част: 2280

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	Бързо изпускане
Пневматична връзка 1	G3/4
Пневматична връзка 2	G3/4
Начин на закрепване	с отвор
Стандартен номинален дебит обезвъздушаване 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	7500 l/min
Стандартен номинален дебит пълнене с въздух 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	2500 l/min
Работно налягане	0.5 бар...10 бар
Температура на околната среда	-20 °C...75 °C
Материал на тялото	Алуминиева ковка сплав анодиран
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Номинален диаметър	19 mm
Монтажно положение	произволно
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-20 °C...75 °C
Тегло на продукта	710 g
Пневматична връзка 3	G3/4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR