

Прецизен регулатор на налягане LRP-7.0-6

Номер на част: 2418761

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	40
Серия	LR
Фиксатор на задействането	Въртящ бутон със заключване
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	предуправляем прецизен мембранен регулиращ вентил
Функция на регулатор	Изходно налягане постоянно с вторично обезвъздушаване
Индикатор за налягане	G1/8 подготвен
Работно налягане	0.1 МПа...0.8 МПа 1 бар...8 бар
Диапазон на регулиране на налягането	0.1 бар...6 бар
Макс. хистерезис на налягането	0.02 бар
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	240 l/min
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Инертни газове
Указание за работен/управляващ флуид	Не е възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-10 °C...60 °C
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	200 g
Начин на закрепване	Вграждане преден блок Вграждане проводник с принадлежности
Присъединяване на манометър	G1/8
Пневматична връзка 1	за присъединителна плоча с Ø 7 mm
Пневматична връзка 2	за присъединителна плоча с Ø 7 mm
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Алуминий
Материал на мембраната	NBR