

Опора комплект DADP-ES-Q12-12

Номер на част: 2536502

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	12
Диапазон на сатройка ъгъл на въртене	0 градус...190 градус
Монтажно положение	произволно
Фино регулиране	-8 градус
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Тегло на продукта	60 g
Начин на закрепване	с отвор
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на упорите	Берилиев бронз с никелово покритие
Материал на лоста	Берилиев бронз с никелово покритие
Материал на шайбата	Алуминиева ковка сплав, анодирана