


Присъединителна плоча VABP-S1-1V1G-G14-2M-R3

Номер на част: 2614863

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажна ширина	42 mm
Функционална връзка 32	G1/8
Функционална връзка 34	G1/8
Пневматична връзка 22	Присъединителна плоча G1/4
Пневматична връзка 44	Присъединителна плоча G1/4
Монтажно положение	произволно
Работно налягане	0 бар...16 бар
Управляващо налягане	3 бар...8 бар
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	1400 l/min
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	0 °C...50 °C
Температура на околната среда	0 °C...50 °C
Тегло на продукта	2480 g
Връзка за управляващ въздух 14	G1/8
Пневматична връзка 2	G1/4
Пневматична връзка 4	G1/4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на шината	Алуминиева ковка сплав
Материал О-пръстен	NBR
Материал на винтовете	Стомана