

Пръстен уплътнителен NPAS-C1-R-G14-P-FD-P10

Номер на част: 2652517

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер на опаковката	10
Монтажно положение	произволно
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 бар...12 бар -13.775 psi...174 psi
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода (течна, без лед) Водна пара
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна работа в омаслено състояние
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Температура на околната среда	-20 °C...120 °C
Номинален въртящ момент на затягане	20 Nm
Допуск за номинален въртящ момент на затягане	± 10 %
Тегло на продукта	0.05 g
Пневматична връзка	G1/4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	PEEK