

Паралелен модул EAMM-U-70-D40-60H-96

Номер на част: 2786101

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	70
Монтажно положение	произволно
Предавателно число	1:1
Макс. обороти	5000 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас защита	IP40
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Масов инерционен момент	118 kgmm ²
Момент на празен ход на задвижването	0.18 Nm
Предаваем въртящ момент	7 Nm
Тегло на продукта	1730 g
Код на интерфейс актуатор	D40B
Код на интерфейс мотор In	60H
Указание за материала	Съответствие с RoHS