

Колекторна плоча MRS-4

Номер на част: 2844348

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	4
Макс. брой места за разпределители	4
Работно налягане	-0.09 МПа...1 МПа -0.9 бар...10 бар
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Макс. въртящ момент на затягане, закрепване на разпределител	2.5 Nm
Макс. въртящ момент на затягане стенен монтаж	4 Nm
Тегло на продукта	650 g
Пневматична връзка 1	G3/8
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на присъединителната плоча	Алуминиева ковка сплав