


Аксиален модул EAMM-A-D80-80G-S1

Номер на част: 2946764

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинална дължина	103.5 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	5500 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас защита	IP65
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Масов инерционен момент	128 kgmm ²
Предаваем въртящ момент	60 Nm
Тегло на продукта	1990 g
Код на интерфейс актуатор	D80
Код на интерфейс мотор In	80G
Указание за материала	Съответствие с RoHS